



Nomenclature

No.	Éléments	Qté.	Matériau
1	Corps	1	ASTM A536 65-45-12
2	Vanne	1	ASTM A536 65-45-12 + EPDM
3	Tige	1	AISI SS304/SS302
4	Chapeau	1	ASTM A536 65-45-12
5	Bague	1	ASTM C51100
6	Garniture	1	ASTM A536 65-45-12
7	Écrou robinet	1	ASTM B62
8	Joint torique	1	EPDM
9	Joint torique	1	EPDM
10	Plaque de poteau	1	ASTM A536 65-45-12
11	Carré de vanne	1	ASTM A536 65-45-12
12	Joint torique	1	EPDM
13	Bouchon	2	ASTM B16
14	Joint torique	3	EPDM
15	Rondelle	1	ASTM SS316
16	Vis de blocage six pans	1	ASTM SS316
17	Joint	1	EPDM
18	Vis de blocage six pans	8	GR 8.8
19	Écrou	2	ASTM SS316
20	Goujon	2	ASTM SS316
21	Rondelle à ressort	2	ASTM SS316
22	Rondelle	2	ASTM SS316

Pression & température

Pression de service Max.: 21 Bars/300PSI
 Température de fonctionnement: -10°C à 120°C
 A Brides: PN10/PN16 BS10
 ANSI B16.1 Class 125/150/250 EN1092-2

Conforme à AWWA C515 / BS5163
 RAL3002 revêtement époxy intérieur et extérieur
 Plans et matériaux sujets à modification sans préavis.



R0041B/F

Dimensions (mm)

DN	L	H	C	ØD2	ØD1	F	PN16		Kg
							G	H	
DN65	190	203.5	17.5	305	185	145	4-Ø19	45	27
DN80	203	232	19	305	200	160	8-Ø19	22.5	30
DN100	229	251	23.8	305	220	180	8-Ø19	22.5	39
DN125	254	320	23.8	305	250	210	8-Ø19	22.5	50
DN150	267	351.5	25.4	305	285	240	8-Ø23	22.5	56
DN200	292	435	28.6	305	340	295	12-Ø23	15	90
DN250	330	535	30.2	305	405	355	12-Ø28	15	130
DN300	356	616	31.8	305	460	410	12-Ø28	15	182

Description	Taille	Référence
Vanne enterrée/murale à brides à siège caoutchouc PN16	65mm (2.5")	7V00000063
Vanne enterrée/murale à brides à siège caoutchouc PN16	80mm (3")	7V00000064
Vanne enterrée/murale à brides à siège caoutchouc PN16	100mm (4")	7U99001711
Vanne enterrée/murale à brides à siège caoutchouc PN16	150mm (6")	7U99001712
Vanne enterrée/murale à brides à siège caoutchouc PN16	200mm (8")	7U99001713
Vanne enterrée/murale à brides à siège caoutchouc PN16	250mm (10")	7U99001714
Vanne enterrée/murale à brides à siège caoutchouc PN16	300mm (12")	7U99001715

Description	Taille	Référence
Vanne enterrée/murale à brides à siège caoutchouc ANSI	65mm (2.5")	7U99001813
Vanne enterrée/murale à brides à siège caoutchouc ANSI	80mm (3")	7U99001814
Vanne enterrée/murale à brides à siège caoutchouc ANSI	100mm (4")	7U99001815
Vanne enterrée/murale à brides à siège caoutchouc ANSI	150mm (6")	7U99001816
Vanne enterrée/murale à brides à siège caoutchouc ANSI	200mm (8")	7U99001817
Vanne enterrée/murale à brides à siège caoutchouc ANSI	250mm (10")	7U99001818
Vanne enterrée/murale à brides à siège caoutchouc ANSI	300mm (12")	7U99001819