

Godkännanden och listningar



Tryck och temperatur

Ventilstandard:	Överensstämmer med MISS SP67 I BS EN 593:2009
Arbetstryck:	21 bar Kallvatten (ej tryckstöt)
Max. provtryck	42,8 bar
Temperatur:	från -20 °C till 110 °C

Universalvridspjällventil för inspänning lämplig för anslutning till flänsarna ANSI B14.1 klass 125, ISO 2084/Din 2501 PN 16 & BS 4504 PN 16.

Fabriksinställda UL-listade dubbla sabotageskyddsbrytare.
Ventil godkänd för inomhus- och utomhusbruk.
Fusionsbunden epoxybelagd interiör och exteriör, RAL3000.

Materiallista

Komponent	Material
Signalväxellåda	Segjärn ASTM A536 65-45-12
Bottentätning	EPDM
Tätningmutter för nedre axel	WCB ASTM A216
Nedre axel	Rostfritt stål SS416
Spjäll	DI+EPDM
Övre axel	Rostfritt stål SS416
Hus	Segjärn ASTM A536 65-45-12
Axeltätning	EPDM
Tätningmutter för övre axel	WCB ASTM A216

Beställningsinformation

Storlek	Detaljnummer
250	7U99002454
300	7U99002455

Mått i mm och vikt i kg

DN	A	B	C	D	H	K	J	P	M	N	d	L	Vikt
250	260	200	45	320	126	232	290	125	102	12	22	66,5	33,7
300	300	240	45	375	161	252	350	150	125	14	24	76,9	62,1

