

Reliable®

Modèle F3QR56 sec K5.6 (80 métrique) Gicleurs à jet standard, à réponse rapide

Caractéristiques

- Disponible avec les configurations suivantes :
 - Suspendu avec écusson standard
 - Suspendu avec écusson prolongé modèle HB
 - Suspendu avec écusson encastré modèle FP
 - Suspendu avec écusson encastré modèle F1
 - Suspendu dissimulé avec plaque de recouvrement modèle CCP
 - Mural horizontal avec écusson standard
 - Mural horizontal avec écusson prolongé modèle HB
 - Mural horizontal avec écusson encastré modèle FP (réponse standard FM)
 - Mural horizontal avec écusson encastré modèle F1 (réponse standard FM)
 - Vertical
- Disponible avec un raccord d'entrée de 1 po NPT, ISO7-1R1, 3/4 po NPT ou ISO7-1R3/4.
- Les raccords d'entrée de 3/4 po NPT permettent de remplacer les anciens gicleurs secs avec entrée de 3/4 po sans nécessiter de plus grand raccord de gicleur.
- Les gicleurs, les écussons et les plaques de recouvrement sont disponibles dans une grande variété de finitions pour applications standard et spéciales.
- Les gicleurs avec finition en polyester blanc, polyester noir et nickel autocatalytique PTFE (ENT) sont homologués cULus comme résistant à la corrosion.
- Disponible avec une pression nominale cULus de 17,2 bar (250 psi) pour pour gicleurs suspendus secs et certaines configurations HSW. Approuvé FM pour 175 psi (12 bar).

Description du produit

Les gicleurs secs modèle F3QR56 sont des gicleurs à réponse rapide à couverture standard avec un facteur K nominal de 5.6 (80 métriques). Disponibles dans les configurations suspendues sèches, murales horizontales sèches et verticales sèches, gicleurs secs modèle F3QR56 utilisent tous un élément d'actionnement en verre de 3 mm. Consulter le tableau des températures de déclenchement dans ce bulletin pour connaître les températures de déclenchement disponibles. Les gicleurs secs modèle F3QR56 sont destinés à être installés sur des systèmes de gicleurs à conduite humide, à conduite sèche ou de préaction conformément à la norme NFPA 13, aux fiches techniques FM Property Loss Prevention et aux autres normes d'installation applicables.

Les gicleurs suspendus secs et muraux modèle F3QR56 sont disponibles avec une variété d'options d'écusson, comme illustré sur les Fig. 1 à 3 et Fig. 5 à 9. De plus, les gicleurs suspendus secs modèle F3QR56 sont également disponibles avec la plaque de recouvrement dissimulée conique modèle CCP, comme illustré à la Fig.4. Les finitions disponibles pour les gicleurs, les écussons et les plaques de recouvrement sont indiquées dans le tableau Finitions de ce bulletin. L'écusson modèle F1, l'écusson modèle FP et la plaque de recouvrement modèle CCP sont les seuls écussons encastrés et plaque de recouvrement homologués pour une utilisation avec les gicleurs secs modèle F3QR56; l'utilisation de tout autre écusson ou plaque de recouvrement encastré avec les gicleurs secs modèle F3QR56 annulera toutes les garanties, homologations et approbations.



Suspendu
(Voir Fig. 1)



Suspendu / HB
(Voir Fig. 2)



Encastré FP suspendu
(Voir Fig. 3)



Dissimulé
(Voir Fig. 4)




Encastré F1 suspendu
(Voir Fig. 5)



Mural horizontal
(Voir Fig. 6)



Mural horizontal / HB
(Voir Fig. 7)



FP encastré
Mural horizontal
(Voir Fig. 8)



Encastré F1
Mural horizontal
(Voir Fig. 9)



Vertical
(Voir Fig. 10)

Les raccords d'entrée sont disponibles avec des filetages de 1 po NPT, ISO 7-1R1, 3/4 po NPT ou ISO7-1R3/4. Les gicleurs avec raccords d'entrée de 3/4 po NPT et ISO7-1R3/4 sont principalement destinés au remplacement de gicleurs secs avec entrée de 3/4 po ou ISO7-1R3/4 existants, mais peuvent également être utilisés pour de nouvelles installations.

Consulter le tableau des configurations, homologations et approbations disponibles dans ce bulletin pour plus d'informations sur les gicleurs à sec modèle F3QR56.

Configurations, homologations et approbations disponibles

Gicleur Modèle	Écusson ou Plaque de couver- ture	Longueur dispo- nible (Voir les Fig. 1 à 9)	Homologations et approbations ⁽¹⁾	Filetage d'entrée	Numéro d'identification du gicleur (SIN)	
F3QR56 sec Suspendu	Standard Écusson	2 po à 36 po (50 à 900 mm)	cULus, NYC	3/4 po NPT ou ISO7-1R3/4	R5714	
	Écusson HB prolongé	3-1/2 po à 36 po (90 à 900 mm)				
	Écusson encastré F1					
	Écusson encastré FP					
	Plaque de re- couvrement CCP	Standard Écusson	2 po à 48 po (50 à 1200 mm)	cULus, FM, NYC		1 po NPT ou ISO7-1R1
	Écusson HB prolongé	3-1/2 po à 36 po (90 à 1200 mm)				
	Écusson encastré F1					
	Écusson encastré FP					
Plaque de re- couvrement CCP	Standard Écusson	2 po à 48 po (50 à 1200 mm)	cULus ⁽²⁾ , NYC ⁽²⁾	3/4 po NPT ou ISO7-1R3/4	R5734	
Écusson HB prolongé	3-1/2 po à 48 po (90 à 1200 mm)					
Écusson F1 encastré						
Écusson FP encastré	2 po à 48 po (50 à 1200 mm)	cULus ⁽²⁾ , FM ⁽³⁾ , NYC ⁽²⁾	1 po NPT ou ISO7-1R1			
Écusson standard						
Écusson HB prolongé		3-1/2 po à 48 po (90 à 1200 mm)				
Écusson F1 encastré		3-1/2 po à 48 po (90 à 1200 mm)		cULus ⁽²⁾ , FM ^{(3) (4)} , NYC ⁽²⁾		
Écusson FP encastré						
F3QR56 sec vertical	S/O	5 po à 48 po (127 à 1200 mm)	cULus ⁽²⁾	1 po NPT ou ISO7-1R1	R5724	

⁽¹⁾ Pour connaître les températures de déclenchement et les finitions disponibles, consulter respectivement les tableaux des températures de déclenchement et des finitions dans ce bulletin.

⁽²⁾ Homologué cULus et NYC pour les risques faibles et ordinaires uniquement.

⁽³⁾ Approuvé FM pour les risques faibles uniquement.

⁽⁴⁾ Le modèle F3QR56 mural horizontal sec avec l'écusson encastré modèle F1 ou modèle FP sont approuvées FM en tant que gicleurs à réponse standard.

Agences d'homologation et d'approbation

Consulter le tableau Configurations, homologations et approbations disponibles dans ce bulletin pour les homologations et les approbations applicables à chaque configuration disponible.

1. Homologué par Underwriters Laboratories Inc. et certifié UL pour le Canada (cULus)
2. Certifié par FM Approvals (FM)
3. Autorisé à New York sur la base de l'homologation UL conformément à la loi locale 33/2007 (NYC)

Caractéristiques techniques

Facteur K nominal : 5,6 gpm/psi^{1/2} (80 L/min/bar^{1/2})

Gicleur	Homologation ou approbation	Distance du déflecteur au plafond	Pression de fonctionnement maximale
F3QR56 sec Suspendu	cULus, NYC	Voir la remarque ci-dessous	250 psi (17,2 bar)
	FM	Voir note ci-dessous	175 psi (12 bar)
F3QR56 sec Mural horizontal	cULus, NYC	4 po à 6 po	250 psi (17,2 bar)
		4 po à 12 po	175 psi (12 bar)
	FM	Voir la remarque ci-dessous	175 psi (12 bar)
F3QR56 sec vertical	cULus	Voir la remarque ci-dessous	175 psi (12 bar)

Remarque : La distance du déflecteur doit être conforme aux exigences applicables de la NFPA, de la FM ou de toute autre organisation. Les informations ne sont fournies que lorsqu'une clarification supplémentaire est nécessaire.

Classification de température	Couleur de l'ampoule en verre	Gicleur Températures de déclenchement	Plaque de recouvrement Températures de déclenchement	Température maximale du plafond	Homologations et approbations ⁽¹⁾
Ordinaire	Orange	135 °F (57 °C)	135 °F (57 °C)	100 °F (38 °C)	cULus, FM, NYC
	Rouge	155 °F (68 °C)			
Intermédiaire	Jaune	175 °F (79 °C)	165 °F (74 °C)	150 °F (66 °C)	cULus, NYC
Intermédiaire	Vert	200 °F (93 °C)	165 °F (74 °C)	150 °F (66 °C)	cULus, FM, NYC
Haute	Bleu	286 °F (141 °C)	Aucune	225 °F (107 °C)	cULus, FM ⁽²⁾ , NYC
			165 °F (74 °C)	150 °F (66 °C)	cULus, NYC

⁽¹⁾ Pour les configurations de gicleurs, d'écussons et d'entrées homologuées et approuvées, consulter le tableau Configurations, homologations et approbations disponibles dans ce bulletin.

⁽²⁾ La classification haute température est approuvée FM avec les écussons standard et modèle HB uniquement.

Finitions⁴

Composant	Gicleur	Écusson ⁽¹⁾	Plaque de recouvrement
Finitions standard	Bronze	Laiton ⁽³⁾	Peinture blanche
	Polyester blanc ⁽²⁾	Polyester blanc	Chrome
	Chrome	Chrome	
Finitions pour applications spéciales	Nickel PTFE autocatalytique ⁽²⁾	Acier inoxydable de type 316	Chrome satiné
	Polyester noir ⁽²⁾	Polyester noir	Peinture noire
	Polyester de couleur personnalisée	Polyester de couleur du client	Peinture de couleur personnalisée Placage noir

⁽¹⁾ Les écussons standard et modèle HB incluent le cylindre et l'écusson avec finition. Les écussons modèle F1 incluent le collier et l'écusson avec finition. Les écussons modèle FP sont fournis avec finition. la coupelle est en acier galvanisé ou inoxydable sans autre finition.

⁽²⁾ Homologué cULus en tant que gicleur résistant à la corrosion.

⁽³⁾ Finition en laiton disponible uniquement pour les écussons standard, modèle F1 et modèle FP.

⁽⁴⁾ Gicleur vertical sec disponible uniquement en bronze standard.

Gicleur suspendu sec modèle F3QR56 avec écusson standard (SIN R5714)

Dim. « A »

2 po à 48 po (51 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 1 po ou 2 po à 36 po (51 mm à 914 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po




Fig. 1

Remarque : Le gicleur peut dépasser de 1/4 po lorsque l'écusson est en position nominale. Le réglage de l'écusson fournit une plage de réglage de dimension « A » de - 1/4 po (- 6 mm) à + 1 1/4 po (+ 32 mm).

Protecteur de gicleur : Modèle C2

Gicleur suspendu sec modèle F3QR56 avec écusson HB prolongé (SIN R5714)

Dim. « A »

3½ po à 48 po (89 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 1 po ou 3½ po à 36 po (89 mm à 914 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po




Fig. 2

Remarque : Le gicleur peut dépasser de 1¼ po lorsque l'écusson est en position nominale. Le réglage de l'écusson offre une plage de réglage de dimension « A » de - ½ po (- 12,7 mm) à + ½ po (+ 12,7 mm).

Protecteur de gicleur : Modèle C2

Gicleur suspendu sec modèle F3QR56 avec écusson encastré modèle FP (SIN R5714)

Dim. « A »

3 1/2 po à 48 po (89 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 1 po ou 3 1/2 po à 36 po (89 mm à 914 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po




Fig. 3

Remarque : Ne pas installer le gicleur suspendu sec modèle F3QR56 avec l'écusson modèle FP sur des plafonds ayant une pression positive dans l'espace au-dessus.

Gicleur suspendu sec modèle F3QR56 avec plaque de recouvrement modèle CCP (SIN R5714)

Dim. « A »	3 1/2 po à 48 po (89 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 1 po ou 3 1/2 po à 36 po (89 mm à 914 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po
-------------------	---




Fig. 4

Remarque : Ne pas installer le gicleur suspendu sec modèle F3QR56 avec la plaque de recouvrement modèle CCP sur des plafonds ayant une pression positive dans l'espace au-dessus.

Gicleur suspendu sec modèle F3QR56 avec écusson encastré modèle F1 (SIN R5714)

Dim. « A »	3 1/2 po à 48 po (89 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 1 po ou 3 1/2 po à 36 po (89 mm à 914 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po.
-------------------	--




Fig. 5

Gicleur mural horizontal sec modèle F3QR56 avec écusson standard (SIN R5734)

Dim. « A »

2 po à 48 po (51 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 1 po ou 2 po à 36 po (51 mm à 914 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po




Fig. 6

Remarque : Le gicleur peut dépasser de 1/4 po lorsque l'écusson est en position nominale. Le réglage de l'écusson fournit une plage de réglage de dimension « A » de - 1/4 po (- 6 mm) à + 1 1/4 po (+ 32 mm).

Gicleur mural horizontal sec modèle F3QR56 avec écusson modèle HB (SIN R5734)

Dim. « A » 3 1/2 po à 48 po (89 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 1 po ou 3 1/2 po à 36 po (89 mm à 914 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po




Fig. 7

Remarque : Le gicleur peut dépasser de 1/4 po lorsque l'écusson est en position nominale. Le réglage de l'écusson offre une plage de réglage de dimension « A » de - 1/2 po (- 12,7 mm) à + 1/2 po (+ 12,7 mm).

Gicleur mural horizontal sec modèle F3QR56 avec écusson encastré modèle FP (SIN R5734)

Dim. « A » 3 1/2 po à 48 po (89 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 1 po ou 3 1/2 po à 36 po (89 mm à 914 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po




Fig. 8

Remarque : Ne pas installer le gicleur mural horizontal sec modèle F3QR56 avec l'écusson modèle FP sur des murs sous pression positive par rapport à l'espace protégé.

Gicleur mural horizontal sec modèle F3QR56 avec écusson encastré modèle F1 (SIN R5734)

Dim. « A » 3 1/2 po à 48 po (89 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 1 po ou 3 1/2 po à 36 po (89 mm à 914 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po




Fig. 9

Modèle F3QR56 sec vertical (SIN 5724)

Dimensions de commande de 5 po à 48 po (127 mm à 1219 mm)




Fig. 10

MINIMUM EXPOSED BARREL LENGTH WHEN CONNECTED TO WET PIPE SPRINKLER SYSTEM


NOTE: STANDARD DRY PENDENT IS SHOWN, HOWEVER, MINIMUM EXPOSED BARREL LENGTH APPLIES TO ALL STYLES OF DRY SPRINKLERS CONNECTED TO A WET PIPE SYSTEM.

AMBIENT TEMPERATURE EXPOSED TO DISCHARGE END OF SPRINKLER* (FACE OF FITTING TO TOP OF CEILING)***	EXPOSED BARREL AMBIENT TEMPERATURE		
	40°F/4°C	50°F/10°C	60°F/16°C
	IN. (MM)	IN. (MM)	IN. (MM)
40°F (4°C)	0	0	0
30°F (-1°C)	0	0	0
20°F (-7°C)	4 (100)	0	0
10°F (-12°C)	8 (200)	1 (25)	0
0°F (-18°C)	12 (300)	3 (75)	0
-10°F (-23°C)	14 (350)	4 (100)	1 (25)
-20°F (-29°C)	14 (350)	6 (150)	3 (75)
-30°F (-34°C)	16 (400)	8 (200)	4 (100)
-40°F (-40°C)	18 (450)	8 (200)	4 (100)
-50°F (-46°C)	20 (500)	10 (250)	6 (150)
-60°F (-51°C)	20 (500)	10 (250)	6 (150)

* FOR AMBIENT TEMPERATURES EXPOSED TO THE DISCHARGE END OF THE SPRINKLER THAT OCCUR BETWEEN THE VALUES LISTED, USE THE NEXT COOLER TEMPERATURE.

** THE MINIMUM EXPOSED BARREL LENGTH IS NOT THE SAME AS THE "A" DIMENSION. THE MINIMUM EXPOSED BARREL LENGTH IS BASED ON A PROPERLY SEALED PENETRATION WITH A MAXIMUM WIND VELOCITY ON THE EXPOSED SPRINKLER OF 30 MPH (48 KM/H). LONGER EXPOSED BARREL LENGTHS WILL HELP AVOID FREEZING OF THE WET PIPING WHERE HIGHER WIND VELOCITY IS EXPECTED.

*** THE MINIMUM EXPOSED BARREL LENGTH IS MEASURED FROM THE FACE OF THE FITTING TO THE INSIDE FACE OF THE INSULATION, WALL, OR CEILING LEADING TO THE COLD SPACE, WHICHEVER IS CLOSEST TO THE FITTING.



RECOMMENDED DRY SPRINKLER SEAL ARRANGEMENTS
(DRY SPRINKLER WITH STANDARD ESCUTCHEON SHOWN)




Fig. 11


CAUTION

RELIABLE DRY SPRINKLERS MAY BE INSTALLED IN A LISTED CPVC SPRINKLER FITTING, ONLY UPON VERIFICATION THAT THE FITTING DOES NOT INTERFERE WITH THE SPRINKLER'S INLET.

Do not install dry sprinklers with standard inlets into CPVC fittings that have an internal obstruction; this will damage the sprinkler, the fitting, or both.

Short inlet ("PL") versions of Reliable dry sprinklers are available that may or may not be compatible with fittings having internal obstructions in existing installations. Sprinklers with the short inlet ("PL") should only be installed in CPVC fittings of wet-pipe systems.

In all cases, verify sprinkler and fitting dimensions prior to installation to avoid interference.



BE SURE TO ORDER THE CORRECT SPRINKLERS FOR YOUR APPLICATION

COMDRYDET2

Fig. 12




Fig.13 - Clef modèle F3R





Fig.14 - Clef modèle XLO2

MATERIAL SPECIFICATIONS



ITEM #	DESCRIPTION	MATERIAL SPECIFICATION
1	FRAME	BRASS PER UNS C83600
2	DEFLECTOR	BRONZE PER UNS C51000
3	LOAD SCREW	BRASS PER UNS C22000
4	SEAT ADAPTOR	BRASS ALLOY PER UNS C36000
5	BULB INSERT	COPPER ALLOY PER UNS C31400
6	GLASS BULB	GLASS W/GLYCERIN SOLUTION
7	ORIFICE ADAPTOR	BRASS ALLOY PER UNS C36000
8	OUTER TUBE	GALVANIZED STEEL
9	INNER TUBE	BRASS ALLOY PER UNS C23000
10	YOKE	BRASS ALLOY PER UNS C38000
11	INLET	BRASS ALLOY PER UNS C35330
12	CAP	BRASS ALLOY PER UNS C54400
13	SPRING WASHER/SEAL	PTFE COATED BERYLLIUM NICKEL
14	FLIP DISK	BRASS ALLOY PER UNS C54400
15	CAN/ESCUTCHEON	PAINTED OR PLATED MILD STEEL, EXCEPT FOR TYPE 316 STAINLESS STEEL FOR SPRINKLERS WITH ENT FINISH

(PIPE WRENCH MAY ONLY BE USED ON OUTER STEEL PIPE OF SPRINKLER)

COMDRYDET13

APPEARANCE OF DEFLECTOR MAY VARY DEPENDING ON MODEL

Fig. 15

Instructions d'installation

Lorsqu'ils sont utilisés sur des systèmes à conduites humides, les gicleurs secs Reliable modèle F3QR56 peuvent être installés sur des tés filetés en fonte ductile ou malléable, ou des tés et adaptateurs en CPVC après vérification que le raccord d'entrée du gicleur n'interfère pas avec l'intérieur du raccord (voir Figure 12).

Lorsqu'ils sont utilisés sur des systèmes de tuyaux secs, les gicleurs secs suspendus Reliable modèle F3QR56 DOIVENT UNIQUEMENT ÊTRE installés sur des sorties de tés filetés en fonte ductile ou malléable sur le tuyau horizontal de sorte que l'entrée du gicleur dépasse au-dessus du niveau inférieur du tuyau.

Lorsqu'ils sont utilisés sur des systèmes de tuyaux secs, les gicleurs muraux secs Reliable modèle F3QR56 et les gicleurs verticaux secs peuvent être installés sur des tés filetés en fonte ductile ou malléable, ou des tés et adaptateurs en CPVC après vérification que le raccord d'entrée du gicleur n'interfère pas avec l'intérieur du raccord (voir la figure 12).

Ne PAS installer de gicleurs secs Reliable dans des coudes ou des accouplements, des sorties soudées, des tés mécaniques ou des raccords en CPVC scellés.

Les gicleurs secs connectés à des systèmes de conduites humides doivent être installés comme indiqué à la figure 11 et conformément à la norme NFPA 13 avec la longueur minimale exposée du canon située dans une zone chauffée.

Un clip de protection orange est installé en usine sur le gicleur pour protéger l'élément thermique de l'ampoule en verre contre les dommages. Le clip doit rester en place pendant l'installation du gicleur et être retiré lorsque le système de gicleurs est mis en service. Les gicleurs avec entrées de 3/4 po NPT et ISO7-1R3/4 sont fournis avec un capuchon de protection sur l'entrée qui doit être retiré avant l'installation.

Suivre les étapes suivantes pour l'installation :

1. Percer un trou dans le mur ou le plafond directement dans l'alignement avec la sortie du raccord. Voir le tableau des données d'installation pour le diamètre de trou recommandé en fonction de l'option d'écusson ou de plaque de recouvrement sélectionnée.
2. Appliquer de la pâte à joint ou du ruban PTFE sur les filetages mâles du raccord d'entrée du gicleur.
3. Installer le gicleur dans le raccord à l'aide de la clef d'installation spécifiée dans le tableau des données d'installation. La clef modèle F3R est conçue pour être insérée dans les rainures du bossage de la clef de gicleur, comme illustré à la Fig. 13. La clef modèle XLO2 est conçue pour être insérée dans la coupelle et engager le bossage de la clef comme illustré à la Fig.14. Ne PAS utiliser de clef sur une partie de l'assemblage du gicleur autre que le bossage de clef. Lors de l'insertion ou du retrait de la clef de gicleur, des précautions doivent être prises pour éviter d'endommager le gicleur. Le gicleur est ensuite serré dans le raccord de tuyau pour obtenir une connexion sans fuite. Le couple d'installation minimal à maximal recommandé est de 22 à 30 lb-pi (30 à 40 N-m) pour les gicleurs de 1 po NPT et ISO7-1R1, et de 14 à 20 lb-pi (19 à 27 N-m) pour les gicleurs de 3/4 po NPT et ISO7-1R3/4.

- 3a. Sinon, lorsque l'accès au tube extérieur du gicleur est disponible, le gicleur sec modèle F3QR56 peut être installé à l'aide d'une clef à molette. La clef à molette ne doit pouvoir s'interfacer qu'avec la partie du tube extérieur en acier galvanisé du gicleur (article n° 8 de la figure 15). Ne PAS utiliser la clef sur toute autre partie de l'assemblage du gicleur. Une clef à molette permet d'installer le gicleur dans le raccord avec un couple important : veuillez tenir compte de la nécessité de retirer le gicleur à l'avenir, car le couple d'installation devra être égalé ou dépassé pour retirer le gicleur. Le couple d'installation minimal à maximal recommandé est de 22 à 30 lb-pi (30 à 40 N-m) pour les gicleurs de 1 po NPT et ISO7-1R1, et de 14 à 20 lb-pi (19 à 27 N-m) pour les gicleurs de 3/4 po NPT et ISO7-1R3/4.
4. Les écussons standard et modèles HB peuvent être installés en faisant glisser l'écusson sur le cylindre jusqu'à ce que l'écusson repose contre le plafond ou le mur. Les écussons modèle F1 sont installés en pressant l'écusson sur le collier jusqu'à ce que l'écusson soit en place contre le plafond ou le mur. L'écusson modèle FP est installé en pressant ou en vissant l'écusson dans la coupelle à la main. L'écusson peut être serré contre le plafond ou le mur en tournant l'écusson dans le sens des aiguilles d'une montre et retiré en tournant l'écusson dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour installer la plaque de recouvrement modèle CCP, commencer par retirer le clip de protection. Installer la plaque de recouvrement du modèle CCP sur le gicleur en appuyant ou en vissant la plaque de recouvrement dans la coupelle à la main. La plaque de recouvrement peut être serrée contre le plafond en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, et retirée en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Retirer le clip de protection orange lors de la mise en service du système de gicleurs.

Données d'installation

Modèle de gicleur	Écusson ou plaque de recouvrement	Diamètre de trou suggéré dans le mur ou le plafond	Clef d'installation	Dimension verticale requise de la ligne médiane du tuyau du gicleur / de l'entrée au plafond fini*
F3QR56 sec suspendu	Écusson standard	2-1/8 po (54 mm)	F3R	Non applicable
	Écusson HB prolongé	2-1/2 po (64 mm)	F3R	
	Écusson encastré F1	2-1/4 po (57 mm)	XLO2	
	Écusson encastré FP	2-1/2 po (64 mm)	XLO2	
	Plaque de recouvrement CCP		XLO2	
F3QR56 Mural horizontal sec	Écusson standard	2-1/8 po (54 mm)	F3R	4-5/8 po à 12-5/8 po (118 mm à 321 mm)
	Écusson HB prolongé	2-1/2 po (64 mm)	F3R	
	Écusson encastré F1	2-1/4 po (57 mm)	XLO2	cULus, NYC 4-5/8 po à 6-5/8 po (118 mm à 168 mm)
	Écusson encastré FP	2-1/2 po (64 mm)	XLO2	
	Écusson encastré F1	2-1/4 po (57 mm)	XLO2	FM 4-5/8 po à 12-5/8 po (118 mm à 321 mm)
	Écusson encastré FP	2-1/2 po (64 mm)	XLO2	
F3QR56 sec vertical	S/O	2-1/2 po (38 mm)	F3R	Non applicable

*Remarque : Basé sur la ligne médiane de 5/8 po (16 mm) du tuyau de gicleur / de la distance verticale entre l'entrée et le déflecteur.

Entretien

Les gicleurs secs modèle F3QR56 doivent être inspectés et le système de gicleurs doit être entretenu conformément à la norme NFPA 25. Ne pas retirer la cire thermosensible appliquée en usine entre la coupelle de support de l'ampoule et la douille de serrage. Ne pas remplacer cette cire par une substance de substitution. Une autre substance peut interférer avec le bon fonctionnement du gicleur. Ne pas nettoyer les gicleurs avec de l'eau et du savon, de l'ammoniaque ou tout autre liquide de nettoyage. Retirer la poussière à l'aide d'une brosse douce ou en passant l'aspirateur avec soin. Remplacer tout gicleur ayant été peint (peinture autre que celle appliquée en usine) ou endommagé de quelque façon que ce soit. Un stock de gicleurs de rechange doit être conservé afin de permettre le remplacement rapide des gicleurs endommagés ou en fonctionnement. Avant l'installation, les gicleurs doivent être conservés dans les cartons et emballages d'origine jusqu'à leur utilisation afin de minimiser le potentiel d'endommagement des gicleurs qui entraînerait un mauvais fonctionnement ou un non-fonctionnement.

Informations de commande

Spécifier :

- Gicleur : [Modèle F3QR56 suspendu sec SIN R5714] [Modèle F3QR56 mural horizontal sec SIN R5734] [Modèle F2QR vertical sec SIN R5724]
- Écusson / plaque de recouvrement : [Aucun] [Écusson standard] [Écusson prolongé modèle HB] [Écusson encastré modèle F1] [Écusson encastré modèle FP] [Plaque de recouvrement modèle CCP, suspendu uniquement]
- Filetage d'entrée : [1 po NPT] [ISO7-1R1] [3/4 po NPT] [ISO7-1R3/4]

- Raccord d'entrée : [Long, raccord d'entrée standard] [Court « PL », systèmes de conduites humides uniquement]
- Températures de déclenchement des gicleurs : Voir le tableau des températures de déclenchement
- Finitions de gicleurs : Voir le tableau des finitions
- Finitions de l'écusson / plaque de recouvrement: Voir le tableau des finitions
- Longueur :

*Pour gicleurs suspendus secs et muraux secs : La dimension « A » va de la face du té à la face du plafond ou du mur fini par incréments de 1/4 po (6 mm). Voir Fig. 1 à Fig. 9.

* Pour gicleurs verticaux secs : La dimension de commande va de la face du té au haut du déflecteur par incréments de 1/4 po (6 mm). Voir la Fig. 10.

Remarques :

- Pour gicleurs verticaux secs, le client est responsable de déterminer la distance correcte entre le déflecteur et la structure au-dessus.
- La longueur est basée sur une configuration de filetage de tuyau normalement calibré de 0,600 po (15 mm) selon ANSI B2.1 (filetages d'environ 7-1/2).

L'équipement présenté dans ce bulletin doit être installé conformément aux dernières normes publiées de la National Fire Protection Association, de la Factory Mutual Research Corporation ou d'autres organisations similaires, ainsi qu'aux dispositions des codes ou ordonnances gouvernementaux, le cas échéant.

Les produits fabriqués et distribués par Reliable protègent la vie et la propriété depuis près de 100 ans.

Fabriqué par

Reliable®

Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc.

(800) 431-1588 Bureau de vente
(800) 848-6051 Fax du bureau de vente
(914) 829-2042 Siège social
www.reliablesprinkler.com Site Internet



Papier recyclé

Les lignes de révision indiquent des données mises à jour ou nouvelles.

EG. Imprimé aux États-Unis 21/02

P/N 9999970175